


Wybity zacisk do rury z łbem stożkowym, 90°



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Klamra do łączenia rur, poręczy i kominów z instalacją odgromową



Zgodne z UL® 96

SPECYFIKACJE

Rozmiar przewodu, UL: Klasa - Klasa 2 (maks. 4/0)

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Zewnętrzna średnica (OD)	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Masa urządzenia
LPC5962	Copper, Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)	48.3 - 66.67 mm	50.8mm	92 mm	118.75 mm	0.23 kg
LPC5963	Copper, Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)	66.8 - 92.2 mm	50.8mm	119.19 mm	139.7 mm	0.35 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE