

Zestaw połączenia typu trzpień-szyna



FUNKCJE


Trzpień podłącza się bezpośrednio do osi neutralnej środka szyny metodą egzotermiczną (nVent ERICO Cadweld)

Zestaw zawiera trzpień, podkładkę i nakrętkę ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Długość (L)	Średnica (Ø)	Kąt (α)	Rozmiar gwintu (TS)
M10X32/45SS	Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)	32mm	10 mm	45 °	M10
M10X3245SS10	Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)	32mm	10 mm	45 °	M10
M12X4045SS10	Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)	40mm	12 mm	45 °	M12



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE