


Szyna zbiorcza uziemienia Telecom



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Spełnia zalecenia TIA-607-C, zgodność z BICSI®

Spełnia wymogi norm NEMA®

Można stosować dwa zaczepek z otworami na śruby 5/16" lub 7/16" (osprzęt montażowy poza zestawem)

Dostępne są zestawy przyłączeniowe do szyn zbiorczych umożliwiające ich przedłużanie

SPECYFIKACJE

Grubość (T): 6.35 mm
Szerokość (W): 50.8 mm
Materiał: Miedź

Table 1/2


Numer katalogowy	Cynowanie	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Rozmiar otworu 1 Liczba par	Rozmiar otworu 2 (HS2)
TGBA12L06P	Nie	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm

Numer katalogowy	Cynowanie	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Rozmiar otworu 1 Liczba par	Rozmiar otworu 2 (HS2)
TGBA12L06PT	Tak	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA20L12PT	Tak	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA24L14P	Nie	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA24L14PT	Tak	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA29L18PT	Tak	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Rozmiar otworu 2 Liczba par	A.	B.	C.
TGBA12L06P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA12L06PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.