

# Uniwersalna klamra do przewodu z wbudowaną kotwą



## FUNKCJE

Wbudowana kotwa umożliwia stosowanie w miejscach, w których wymagany jest montaż w pionie

Umożliwia mocowanie przewodów okrągłych lub taśmowych


## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał | Rozmiar przewodu            | Rozmiar taśmy                         | Średnica (Ø) | Wysokość (H) |
|------------------|----------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| SFTP23N          | 107660         | Nylon    | 6 mm pełny –<br>11 mm pełny | 25 x 3 mm, 26 x<br>2 mm, 30 x 2<br>mm | 8 mm         | 20 mm        |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Długość (L) | Szerokość (W) | A     | Masa urządzenia |
|------------------|----------------|-------------|---------------|-------|-----------------|
| SFTP23N          | 107660         | 56mm        | 51 mm         | 36 mm | 0.02 kg         |



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie  
techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE