

Uniwersalna klamra do przewodu z szyną przesuwną



FUNKCJE

Wsuwany pod dachówkę i mocowany mechanicznie

Umożliwia mocowanie przewodów okrągłych lub taśmowych

SPECYFIKACJE



Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar przewodu	Rozmiar taśmy	Długość (L)	Szerokość (W)
R6SFT40	104980	Stal nierdzewna 18-8 (norma EN 1.4305), Nylon	6 mm pełny – 11 mm pełny	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	210mm	25 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	A	Masa urządzenia
R6SFT40	104980	5 mm	18 mm Max	0.08 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE