

Uniwersalny zacisk pręta uziemiającego, pręt do przewodnika, brąz



Uniwersalne klamry kołpakowe nVent ERICO to ekonomiczny i niezawodny sposób łączenia prętów uziemiających z przewodami w całym systemie uziemienia i połączeń wyrównawczych. Nadają się one zarówno do instalacji naziemnej, jak i podziemnej, gdzie klamra łączy elementy za pomocą narzędzi dostępnych na każdym stanowisku pracy.

Rozwiązanie jest teraz dostępne w najczęściej poszukiwanym uniwersalnym rozmiarze, możesz nosić w pracy mniej rzeczy i zrobić więcej.

Wybierając preferowaną metodę połączenia, pamiętaj, aby skontaktować się z naszym zespołem w przypadku pytań technicznych lub potrzeb inżynierskich.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania wraz z miedzianymi prętami uziemiającymi

Części posiadające certyfikat UL 467 nadają się do bezpośredniego zakopania w ziemi lub umieszczenia w betonie

SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista (Ø)	Rozmiar przewodu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada
CP34	158175	Brąz silikonowy	1/2" - 3/4"	12.5 - 17.3 mm	#10 Solid - 1/0 Stranded, 6 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded	10 M.

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar klucza	Zgodność z	Moment obrotowy (TQ)
CP34	158175	12 mm	#4	2"	IEC® EN 62561-1	16.9 N·m

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE