


Regulowany profil wspornika szyny zbiorczej ABS



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

For use with ABS Adjustable Busbar Support Insulator Modules

Drill holes in field for custom distances between phases


Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles

Attach profiles together or attach profile to the panel structure using ABS Adjustable Busbar Support Profile Stiffener

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Długość (L)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Waga jednostki
ABS-AP	560940	Aluminium	2m	23 mm	47 mm	1.37 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE