


Regulowany zestaw wspornika płaskiej szyny zbiorczej



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

Kit includes rail, insulators and mountable extension arms

Adjustable distances between phases

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar thicknesses

High resistance to short-circuit forces

Provides excellent electrical protection for equipment

Three phase with neutral circuit

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Maks. Napięcie robocze, IEC (UI)	Temperatura pracy	Zgodność z	Stopień palności
------------------	----------------	----------	----------------------------------	-------------------	------------	------------------

AFBS-B600	504971	Stal, Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
-----------	--------	---	------------	---------------	--	-----------


Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość szyny zbiorczej	Grubość szyny zbiorczej	Wysokość (H)	Szerokość (W)	A.
AFBS-B600	504971	30 - 80 mm	5 - 10 mm	70 mm	549 - 749 mm	507 mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.	C.	Średnica śruby (Sc)	Waga jednostki
AFBS-B600	504971	61 - 176 mm	525 - 725 mm	8	2.2 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE