

Żebrowany stalowy zacisk szyny zbiorczej BC



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Szybki i prosty montaż

Zgodność z normą RoHS

Connects two copper busbars together or nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar

Two ribbed plates complete with screws

Allows for excellent electrical contact

Ideal for on site modifications

SPECYFIKACJE

- Siła zaciskania:** 20mm
- Wykończenie:** Galwanizowany elektrolitycznie
- Materiał:** Stal

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość szyny zbiorczej	Szerokość (W)	A	Średnica wkrętu (Sc)	Moment obrotowy (TQ)
BC80	553250	80 mm	118 mm	96 mm	10	29.5 N·m

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość szyny zbiorczej	Szerokość (W)	A	Średnica wkrętu (Sc)	Moment obrotowy (TQ)
BC30	553200	30 mm	56 mm	42 mm	6	7 N·m
BC40	553210	40 mm	66 mm	52 mm	6	7 N·m
BC50	553220	50 mm	83 mm	64 mm	8	20 N·m
BC63	553230	63 mm	93 mm	74 mm	8	20 N·m
BC100	553260	100 mm	144 mm	118 mm	10	29.5 N·m

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia
BC80	553250	0.12 kg
BC30	553200	0.31 kg
BC40	553210	0.37 kg
BC50	553220	0.59 kg
BC63	553230	0.74 kg
BC100	553260	1.72 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE