

BD Crimp and Drill Tool



CERTYFIKATY



FUNKCJE

For crimping and drilling of braid terminals

Use with FRCB Flat Braid in Coil, Plain Copper and FTCB Flat Braid in Coil, Tinned Copper

Includes guide and drill bit

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Przekrój	Średnica wiertła	Średnica wkrętu	Masa urządzenia
BD16-8	558640	16mm ²	8.5 mm	8	0.65 kg
BD16	558610	16mm ²	6.5 mm	6	0.65 kg
BD25	558620	25mm ²	11 mm	10	0.68 kg
BD50	558630	50mm ²	12.5 mm	12	0.71 kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE