

# BJ Okrągły warkocz z zaciskanymi występami



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Zgodność z normą RoHS

Allows for bending very close to the contact area

## SPECYFIKACJE

<b>Materiał:</b>	Miedź
<b>Zakończ:</b>	Cynowany
<b>Temperatura pracy:</b>	105 °C Max

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Pojemność	Przekrój poprzeczny	Długość (L)	Średnica drutu	Rozmiar otworu (HS)
BJ6-200S	556910	45A	6mm <sup>2</sup>	200mm	0.15mm	6.5 mm
BJ10-300S	556920	75A	10mm <sup>2</sup>	300mm	0.15mm	6.5 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Pojemność	Przekrój poprzeczny	Długość (L)	Średnica drutu	Rozmiar otworu (HS)
BJ6-150S	556900	45A	6mm <sup>2</sup>	150mm	0.15mm	6.5 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki
BJ6-200S	556910	0.01 kg
BJ10-300S	556920	0.03 kg
BJ6-150S	556900	0.01 kg

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE