


BS-250A Czterobiegunowy wspornik izolacyjny



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Mounts with screws

Protection screen can be fixed using spacers

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Maks. Napięcie robocze, IEC (UI)	Temperatura pracy	Typowa ocena natężenia prądu aplikacji
BS-250A	551300	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Galwanizowany elektrolitycznie	630, 630	-40 to 130 °C	160 - 250 A

Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zgodność z	Stopień palności	Szerokość szyny zbiorczej	Grubość szyny zbiorczej	Głębokość (D)
------------------	----------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------------	---------------

BS-250A	551300	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 - 20 mm	5 mm	45mm
---------	--------	--	-----------	------------	------	------


Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	A.	Średnica śruby (Sc)	Waga jednostki
BS-250A	551300	150 mm	130 mm	6	0.05 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Must be used with copper busbars.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE