


Uziemienie i neutralna szyna zbiorcza z zielonym/żółtym zaciskiem na szynę DIN



Earthing and Neutral Busbars with Green/Yellow DIN Rail Clips are used to connect multiple earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, wind and solar power generation and in data centers.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

Use to connect several earthing conductors

Easy for the installer to add connections

Chamfered holes allow for easy connections

Rigid bar


Quick and easy installation on DIN rail

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Numer artykułu	568678	568679	568680
Materiał	Brass Polietylen	Brass Polietylen	Brass Polietylen

Numer katalogowy	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Liczba połączeń	7	12	15
Rozmiar przewodu, IEC	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (6) 1.5 - 16 mm ² Stranded	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (11) 1.5 - 16 mm ² Stranded	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (14) 1.5 - 16 mm ² Stranded
Maks. Bieżąca wartość znamionowa	40A	40A	40A
Przekrój poprzeczny	63mm ²	63mm ²	63mm ²
Głębokość (D)	7mm	7mm	7mm
Wysokość (H)	9 mm	9 mm	9 mm
Szerokość (W)	57 mm	92 mm	113 mm
Rozmiar otworu 1 (HS1)	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm
Rozmiar otworu 2 (HS2)	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Rozmiar gwintu (TS)	M5	M5	M5
Moment obrotowy (TQ)	2 N·m	2 N·m	2 N·m
Waga jednostki	0.03 kg	0.05 kg	0.06 kg
Zgodność z	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.