


Wspornik szyny zbiorczej EB-130 z podwójnym położeniem neutralnym



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwy i prosty montaż

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

Provides support for two EB-130 or EB-2X130 Earthing and Neutral Busbars

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Stopień palności	Napięcie izolacji	Temperatura pracy	Zgodność z
EB130SUP2	568675	Poliamid	UL® 94V-0	690	130 °C Max	IEC® 60998-2-1

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Średnica (Ø)	Waga jednostki
------------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------

EB130SUP2	568675	10mm	45 mm	54 mm	4.5 mm	0.01 kg
-----------	--------	------	-------	-------	--------	---------

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE