


EB-130 Earthing and Neutral Busbar



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Main terminal clamp available for thicker conductors

Support bracket available for attaching busbar to DIN rail

Nickel plating is corrosion resistant

Rigid bar

Cut to length as needed

Quick and easy installation

RoHS compliant

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	EB130
Numer artykułu	568673
Materiał	Mosiądz

Numer katalogowy	EB130
Wykończenie	Niklowany
Liczba połączeń	130
Rozmiar przewodu, IEC	1.5 - 25 mm ² Stranded
Maks. prąd znamionowy	125A
Przekrój	150mm ²
Głębokość (D)	15mm
Wysokość (H)	10 mm
Szerokość (W)	1000 mm
Rozmiar otworu (HS)	6.5 mm
Rozmiar gwintu (TS)	M5
A	7 mm
Moment obrotowy (TQ)	2 N·m
Masa urządzenia	1.03 kg
Zgodność z	IEC® 60998-2-1

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE