

Wspornik szyny zbiorczej EB-142/166 z podwójnym położeniem neutralnym



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwy i prosty montaż

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

Provides support for two EB-142 or EB-166 Earthing & Neutral Busbars

SPECYFIKACJE

Table 1/2



Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Stopień palności	Napięcie izolacji	Temperatura pracy	Zgodność z
EB142-166SUP2	568670	Poliamid	UL® 94V-0	690	130 °C Max	IEC® 60998-2-1

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Średnica (Ø)	Waga jednostki

EB142- 166SUP2	568670	37 mm	41 mm	10mm	4 mm	0.01 kg
-------------------	--------	-------	-------	------	------	---------

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE