

EB-36 uziemienie i neutralna szyna zbiorcza



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections


Rigid bar

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	EB36
Numer artykułu	568620
Materiał	Mosiądz
Liczba połączeń	36
Rozmiar przewodu, IEC	(6) 16 - 35 mm ² Stranded (30) 4 - 16 mm ² Stranded
Rozmiar przewodu tulejki, IEC	(6) 10 - 35 mm ² (30) 2.5 - 16 mm ²

Numer katalogowy	EB36
Rozmiar przewodu, UL	(6) #6 Solid (30) #8 - #6 Solid (6) #6 Stranded (30) #8 - #6 Stranded
Głębokość (D)	15mm
Wysokość (H)	17 mm
Szerokość (W)	470 mm
A	19 mm
B	35 mm
X	16 x 7 mm
Masa urządzenia	0.46 kg
Zgodność z	IEC® 61439.1

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE