

EBC-133 uziemienie i neutralna szyna zbiorcza



EBC-133 Earthing and Neutral Busbars are used to connect multiple earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, wind and solar power generation, data centers and in power distribution application.

EBC-133 Earthing and Neutral Busbar can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Przytnij, aby uzyskać pożądaną długość

Łatwy i prosty montaż

Zgodność z normą RoHS

Easy for the installer to add connections

Clamps are fully assembled

Clamps follow the screw vertically, making it quick and easy to mount the conductor

Main terminal clamp available for thicker conductors

Can be connected to IBSB25 Insulated Braided Conductor, MJB Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")


SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Numer katalogowy	EBC133-10X3X2000	EBC133-15X5X2000
Numer artykułu	568612	568613

Numer katalogowy	EBC133-10X3X2000	EBC133-15X5X2000
Materiał	Copper Stal	Copper Stal
Liczba połączeń	133	133
Rozmiar przewodu, IEC	(133) 0.5 - 16 mm ² w stanie stałym (133) 0.5 - 10 mm ² Stranded	(133) 0.5 - 16 mm ² w stanie stałym (133) 0.5 - 10 mm ² Stranded
Szerokość przewodu	9 mm Max	9 mm Max
Maks. Bieżąca wartość znamionowa	108A	218A
Przekrój poprzeczny	30mm ²	75mm ²
Głębokość (D)	10mm	15mm
Szerokość (W)	2000 mm	2000 mm
Grubość (T)	3 mm	5 mm
A.	15 mm	15 mm
B.	4.8 mm	6.8 mm
Rozmiar gwintu (TS)	M5	M5
Moment obrotowy (TQ)	2.5 N·m	4.5 N·m
Waga jednostki	1 kg	1.8 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE