

Zestaw zacisku głównego EBC-133



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwy i prosty montaż

Zgodność z normą RoHS

Kit includes 10 clamps and 20 screws

Used to connect thicker conductors including IBSB25 Insulated Braided Conductor, MBJ Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar przewodu, IEC	Szerokość (W)	Grubość (T)
KIT-EBC133-15	568614	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	16 - 35 mm ²	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A	Rozmiar otworu (HS)	Rozmiar gwintu (TS)	Masa urządzenia	Głębokość (D)
------------------	----------------	---	---------------------	---------------------	-----------------	---------------

KIT-EBC133-15	568614	15 mm	5.5 mm	M5	0.01 kg	10mm
---------------	--------	-------	--------	----	---------	------

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE