


FBSS Flat Busbar Support



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Supports busbars at an angle for easy connections

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Adjustable arms for easy mounting

Three phase with neutral circuit

Halogen free

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Maks. napięcie robocze, IEC (Ui)	Temperatura robocza	Prąd znamionowy typowego zastosowania	Klasyfikacja palności
FBSS32X5	551190	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	1000, 1500	-40 to 130 °C	400 A	UL® 94V-0


Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość szyny zbiorczej	Grubość szyny zbiorczej	Zgodność z	Wysokość (H)	Szerokość (W)
FBSS32X5	551190	32 mm	5 mm	IEC® 60695-2-11 (próba rozżarzonego drutu 960°C)	47 mm	338 - 390 mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	A	B	C	X	Masa urządzenia
FBSS32X5	551190	325 - 377 mm	290 mm	65 mm	6.5 x 23 mm	0.32 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE