


FSSB Flat Braid w cewce, stal nierdzewna



CERTYFIKATY



FUNKCJE

High-quality durable stainless steel 316L provides superior abrasion, corrosion, chemical, and UV resistance for outdoor and corrosive applications

Non-magnetic material

Durability of product lengthens cycle time between maintenance

SPECYFIKACJE

Material: Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Przekrój	Średnica drutu	Długość	Grubość	Szerokość
FSSB25-50	557390	50mm ²	0.25mm	25m	3 mm	30 mm
FSSB25-16	557160	16mm ²	0.25mm	25m	1.5 mm	15 mm
FSSB25-25	557170	25mm ²	0.25mm	25m	1.5 mm	23 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia
FSSB25-50	557390	0.44 kg
FSSB25-16	557160	0.14 kg
FSSB25-25	557170	0.22 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Ciężar jednostkowy podano dla długości 1 metra (3,28').

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE