

Narzędzie do gięcia giętkiego HFBT nVent ERIFLEX



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Allows the user to bend nVent ERIFLEX Flexibar into custom shapes for an efficient installation

Easy-to-use tool bends all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar quickly without damage to the insulation

Portable tool can be used on the jobsite or attached to a workbench

Includes tool box

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Promień zgięcia	Kąt zgięcia	Głębokość	Wysokość
HFBT	558920	Stal	10mm	180 ° Max	120mm	215 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość	Waga jednostki
------------------	----------------	-----------	----------------

HFBT	558920	345 mm	7 kg
------	--------	--------	------

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE