


Hydrauliczna giętka/nieelastyczna giętarka szyny zbiorczej



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar

Multi-function tool creates "V" or "Z" bends and straightens busbar for corrections

Removable top plate allows for multiple bends on a busbar

Bottom plate is etched to indicate a 90° bend

Includes steel bar supports for bending busbar when tool is not fixed to the Hydraulic nVent ERIFLEX Flexibar and Busbar Work Center

SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość szyny zbiorczej	Grubość szyny zbiorczej	Kąt gięcia	Promień gięcia	Głębokość (D)
HYDR-BB-BEN	545670	200 mm Max	12.7 mm Max	100 ° Max	12.5mm	500mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Masa urządzenia
HYDR-BB-BEN	545670	261 mm	230 mm	51 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE