

Hydrauliczny elastyczny/nieelastyczny dziurkacz szyny zbiorczej



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar

Punches flat and clean hole edges

Punch pip to adjust the hole position

Quick setup with interchangeable punch and die system

Large range of round and oval punches and dies available

Can be tilted at a 45° angle for easier punching of formed busbar

Calibrated side and depth gauge and stop

Strong mechanical assembly

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Ciśnienie robocze	Grubość szyny zbiorczej	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
------------------	----------------	-------------------	-------------------------	---------------	--------------	---------------

HYDR-BB-PUN	545680	700bar	12.7 mm Max	305mm	470 mm	120 mm
-------------	--------	--------	-------------	-------	--------	--------

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A	Masa urządzenia
HYDR-BB-PUN	545680	130 mm	54 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE