

MDRCPT-2 Ręczne narzędzie do cięcia i wykrawania szyn DIN



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Punches slots and cuts DIN rail without burrs or deformation

Punches horizontal and vertical slots

Works with five different types of DIN rail and M6 threaded rod

Includes ruler, guide and end stops

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar szczeliny	Głębokość	Wysokość	Długość
MDRCPT-2	559142	Aluminum, Stal	6.5 x 9.5 mm	165mm	200 mm	100mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki
------------------	----------------	----------------

MDRCPT-2	559142	13 kg
----------	--------	-------

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Horizontal slots must be punched a minimum of 8 mm (0.315") from the edge of the DIN rail. Vertical slots must be punched a minimum of 12 mm (0.472") from the edge of the DIN rail.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE