

MFBT-2 nVent ERIFLEX elastyczne narzędzie do gięcia



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Allows the user to bend nVent ERIFLEX Flexibar into custom shapes for an efficient installation

Easy-to-use tool bends all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar quickly without damage to the insulation

Long handle to apply force during nVent ERIFLEX Flexibar bending up to 10x120x1/12x100x1

Bending radius: 5 mm (0.20")

Allows for adjustment of the bending angle for repetitive bending

Robust blue aluminum base with three fixing points

Adjustable length setting for nVent ERIFLEX Flexibar

Quick nVent ERIFLEX Flexibar locking system with no tools required

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Szerokość przewodu	Promień zgięcia	Kąt zgięcia	Głębokość
------------------	----------------	----------	--------------------	-----------------	-------------	-----------

MFBT-2	559145	Stal, Aluminum	120 mm	5mm	120 ° Max	414mm
--------	--------	----------------	--------	-----	-----------	-------

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość	Szerokość	Waga jednostki
MFBT-2	559145	242 mm	319 mm	7 kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE