

MFPT nVent ERIFLEX elastyczne narzędzie do wykrawania



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwy i prosty montaż

Zgodność z normą RoHS

Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar

Punches flat and clean hole edges

Accurately punches nVent ERIFLEX Flexibar in a single operation without marking the copper laminates

Quick setup with interchangeable punch and die system

Large range of round punches and dies available

Includes adjustable throat depth stop

Removable handle

Portable tool can be used on the jobsite or attached to a workbench

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Grubość szyny zbiorczej	Głębokość	Wysokość	Szerokość
MFPT	559152	Stal	6 mm Max	240mm	450 mm	110 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki
MFPT	559152	15.1 kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE