

MFSHT-2 nVent ERIFLEX elastyczne narzędzie do cięcia ręcznego



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Cuts nVent ERIFLEX Flexibar quickly and accurately without burrs or deformation

Cuts through the insulation without damaging it

Maximum nVent ERIFLEX Flexibar shearing 5x32x1

Adjustable abutment for identical and repetitive cuttings

Abutment and indicator allow for easy cutting of 45° chamfers

Elastomer edge near the blade helps to prevent jamming from shavings

Replacement blade available

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Grubość przewodu	Szerokość przewodu	Głębokość	Wysokość
MFSHT-2	559146	Stal, Aluminum	5 mm	32 mm Max	200mm	750 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość	Waga jednostki
MFSHT-2	559146	160 mm	6 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Tool must be installed on a table.

Do not use to cut solid busbar.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE