

MFWC Instrukcja nVent ERIFLEX Flexibar Work Center



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Modular table with large work surface and storage for manual nVent ERIFLEX Flexibar tools

Tools can be fixed directly to interchangeable tiles allowing tools to be quickly moved from one level to another

Non-slip bakelite coated plywood tiles fix into place with included wing knobs

Includes nVent ERIFLEX Flexibar Small Bending and Folding Tool

Forklift rail, locking directional wheels and built-in handles provide easy mobility

Built-in handle is extendable to accommodate long pieces of nVent ERIFLEX Flexibar

SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wysokość (H)	Długość	Szerokość (W)	A.
MFWC	558940	Stal, Plywood	928 mm	1200 - 1913 mm	700 mm	348 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne	Waga jednostki
MFWC	558940	400N	95 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE