

Pręt neutralny dla bloków rozdzielczych TD



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover


Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	NB-125A	NB-160A
Numer artykułu	563841	563201
Maks. Prąd znamionowy, IEC	125A	160A
Krótkotrwały prąd wytrzymałościowy (Icw) 1s.	4.5kA	6.2kA
Szczytowy prąd zwarciov (IPK)	30kA	35kA

Numer katalogowy	NB-125A	NB-160A
Liczba połączeń po stronie linii	3	4
Rozmiar przewodu liniowego Compact Stranded Wire Size	10 - 25 mm ²	10 - 35 mm ²
Rozmiar drutu skręconego po stronie linii - tuleja	6 - 16 mm ²	10 - 25 mm ²
Liczba połączeń po stronie obciążenia	9	10
Rozmiar drutów skrętnych po stronie obciążenia	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 16 mm ²
Rozmiar drutu skręconego po stronie obciążenia - tuleja	1,5 - 6 mm ²	1,5 - 16 mm ²
Głębokość (D)	37.4mm	41.4mm
Wysokość (H)	34.3 mm	34.3 mm
Szerokość (W)	142 mm	170 mm
Waga jednostki	0.17 kg	0.2 kg
Do użytku z urządzeniem	TD-100-125AL (563830) TD-100-125ALL (563840)	TD-160A (563200) TD-160AL (563990)
Stopień palności	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Zgodność z	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.