

# nVent ERIFLEX Flexbus Bandaż izolacyjny FIB



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Pęczniejąca folia na bazie kauczuku butylowego z pęczniejącymi dodatkami przeciwpożarowymi i wzmocnieniem z tkaniny szklanej

Do stosowania wokół przewodników Flexbus, jeśli grubość uszczelnienia przejścia wynosi do 200 mm

## SPECYFIKACJE

Table 1/1

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Kolor              | Zgodność z               | Długość | Szerokość | Waga jednostki |
|------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------|-----------|----------------|
| FLEXBANDAGE      | 508152         | Czerwony,<br>Brown | EN 13501-1, EN<br>1366-3 | 5000mm  | 150 mm    | 3.6 kg         |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

**Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

**Europa**

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

**Europa**

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

**APAC**

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.