


nVent ERIFLEX elastyczne narzędzie do gięcia i składania



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Used to ease the process of bending, folding or twisting of nVent ERIFLEX Flexibar

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość przewodu	Szerokość przewodu	Głębokość	Wysokość	Szerokość
SFBF	558945	5 mm	32 mm Max	360mm	160 mm	360 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki
SFBF	558945	5.11 kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE