

nVent ERIFLEX Zestaw wzmacniający IFBS do wysokiego zwarcia



Zestaw wysokiego zwarcia zaprojektowany do modernizacji nVent ERIFLEX IFBS, dzięki czemu może wytrzymać duże zwarcia do wartości szczytowej 130 kA. Zestaw zawiera dwie nakrętki rozporowe, dwie śruby M8 z łbem CHC (75 mm), dwie śruby M8 z łbem CHC (40mm) i pięć wzmocnionych rozpórek.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zaprojektowany, aby wzmocnić zestaw wsporników nVent ERIFLEX IFBS

Możliwość montażu na profilu w kształcie litery C

Niski poziom dymienia, nie zawiera halogenów, trudnopalny i odporny na wysokie temperatury

Certyfikat IEC® 61439-1 i zgodność z dyrektywą RoHS

SPECYFIKACJE

Stopień palności: UL® 94V-0

Temperatura pracy: -40 to 130 °C

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zgodność z	Do użytku z urządzeniem	Typ przewodu	A.
IFBS20SC32	553597	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1	ISBF20, ISBF24, ISBF32	Flexibar, IBSB Zaawansowane	11 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zgodność z	Do użytku z urządzeniem	Typ przewodu	A.
IFBS40SC63	553598	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1	ISBF40, ISBF50, ISBF63	Elastyczny pasek	23 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Długość (L)	Waga jednostki
IFBS20SC32	553597	15 mm	19.5 mm	30 mm	40mm	0.33 kg
IFBS40SC63	553598	15 mm	40 mm	30 mm	40mm	0.39 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawartość zestawu: 2 nakrętki do profilu strut, 2 śruby z łbem CHC o długości 75mm M8, 2 śruby z łbem CHC o długości 45mm M8, 5 wzmocnionych rozporók

Zalecenie – maksymalna odległość pomiędzy wspornikami (mm)		
Ip _k (wartość szczytowa prądu zwarciovego – kA)	Zestaw wsporników IFBS 20/24/32 + zestaw o odporności na wysoki prąd zwarciovowy	Zestaw wsporników IFBS 40/50/63 + zestaw o odporności na wysoki prąd zwarciovowy
10	1000	1000
20	1000	1000
30	1000	1000
40	740	1000
50	480	1000
60	330	770
70	240	570
80	190	430
90	150	340
100	120	280
110	-	230
120	-	190
130	-	160



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE