

nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Expandable cabling sleeves for many applications

Spiral structure allow cables to branch out at any point

Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires

Packed in easy dispense boxes

Halogen free

SPECYFIKACJE

Materiał: Polietylen
Klasyfikacja palności: UL® 94HB
Temperatura robocza: -50 to 85 °C

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Średnica	Długość	Masa urządzenia
SPIRFLEX-X6	556100	Biały	6 mm	50m	0.01 kg

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Średnica	Długość	Masa urządzenia
SPIRFLEX-I6	556000	Czarny	6 mm	50m	0.01 kg
SPIRFLEX-I12	556010	Czarny	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-X12	556110	Biały	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-I16	556020	Czarny	16 mm	25m	0.05 kg
SPIRFLEX-I22	556030	Czarny	22 mm	25m	0.06 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Unit weight is per meter (3.28').

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE