

Zaciskanie ściskające nVent ILSCO - matryce typu U



Zacisk kompresyjny nVent ILSCO – matryce typu U wchodzi w skład gamy zaciskowych złączy uziemiających nVent ERICO. Matryce typu U są zgodne z narzędziami nVent ILSCO TaskMaster, w tym zaciskarką z uchwytem pistoletowym o nacisku 12 ton (130 kN), i razem z nimi służą do zaciskania złączy typu C i E w systemie uziemienia.

Matryce typu U pasują do szczęki zaciskarki z uchwytem pistoletowym ILSCO TaskMaster o nacisku 12 ton (130 kN) i są wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość i długi okres eksploatacji. Matryce typu U zajmują wiodącą pozycję na rynku pod względem testów zgodności z zaciskami firmy ILSCO i innych marek, spełniając szeroki zakres kryteriów norm UL. Matryce typu U, narzędzia ILSCO oraz kompresyjne złącza uziemiające ERICO typu C i E ułatwiają tworzenie bezpiecznych połączeń zgodnych z normami UL. Matryce są sprzedawane oddzielnie i w zestawach do wszystkich konfiguracji zaciskowych złączy uziemiających.

FUNKCJE

Wytrzymała konstrukcja tworzy bezpieczne połączenie elektryczne na każdym zacisku

Matryce można wymieniać za pomocą narzędzi firmy nVent i innych producentów

Elastyczność, wymiennność i zgodność UL z innymi markami

Szybki i łatwy montaż dzięki powtarzalnym połączeniom, które można wykonać w ciągu kilku minut

Do łączenia złączy zaciskowych ERICO przy użyciu zaciskarki z uchwytem pistoletowym ILSCO o nacisku 12 ton (130 kN)

Testowane zgodnie z normami UL467 i CSA

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga jednostki
ILD-1011	745745	Stal	42.37mm	35.26 mm	14.22 mm	0.04 kg

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga jednostki
ILD-998	745785	Stal	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.1 kg
ILD-997	745735	Stal	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.17 kg
ILD-BG	745755	Stal	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.17 kg
ILD-238	745765	Stal	42.72mm	41.25 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-D3	745715	Stal	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.18 kg
ILD-C	745705	Stal	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-O	745725	Stal	39.88mm	41.86 mm	25.4 mm	0.2 kg
ILD-162	745775	Stal	42.72mm	41.76 mm	34.93 mm	0.3 kg

ILD-KIT-PG Includes	For use with Copper Compression Connectors
ILD-C*+	ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1
ILD-D3*+	ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8
ILD-O*	GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z
ILD-997*+	GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250
ILD-998+	GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13
ILD-1011+	GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13
ILD-BG	ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8
ILD-238	ULT-1-Z
ILD-162	ULT-2-Z
ILD-Precrimp	1/2, 5/8, 3/4, Ground Rod Pre Crimp Die
* May also be used with ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12 + Must be used with ILDPADP when using ILC-15, must be used with ILDPADP when using ILC-15H	

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE