

Narzędzia nVent ILSCO TaskMaster® - 12-tonowe narzędzie do zagniatania



Zaciskarka z uchwytem pistoletowym o nacisku 12 ton (130 kN) nVent ILSCO TaskMaster to narzędzie, którego można używać z gamą kompresyjnych złączy uziemiających nVent ERICO. Narzędzie jest zgodne z zaciskami typu C i E, jak również matrycami nVent ILSCO.

Zaciskarka z uchwytem pistoletowym o nacisku 12 ton (130 kN) ułatwia tworzenia bezpiecznych połączeń, które można wykonać w ciągu kilku minut dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak obrót głowicy narzędzia o 360 stopni, pompa o dwóch prędkościach i spust z regulacją prędkości. Aby jeszcze bardziej uprościć obsługę narzędzia, wyposażono je również w lewy i prawy ręczny spust zwalniający, światło robocze z diodą LED oraz wskaźnik naładowania akumulatora.

Zaciskarka z uchwytem pistoletowym o nacisku 12 ton (130 kN) jest zasilana przez bezprzewodowy system platformy akumulatorowej o napięciu 18 V, która łączy w sobie profesjonalną moc, lekkość i wysoką wydajność przy całodziennym stosowaniu.

FUNKCJE

Zgodność z matrycami typu U nVent ILSCO do zaciskania kompresyjnych złączy zaciskowych nVent ERICO – z zaciskami typu C oraz E

Można stosować matryce innych producentów.

Zaciskarkę z uchwytem pistoletowym o nacisku 12 ton (130 kN) zaprojektowano z myślą o uniwersalnym zastosowaniu w wielu różnych instalacjach i konfiguracjach przewodów

Szybkie i łatwe zaciskanie dzięki ergonomicznej konstrukcji i wygodnym funkcjom użytkowym

W zestawie znajduje się futerał, baterie i ładowarka sprzedawane oddzielnie

Zgodność z normami zasilania i uziemienia: przetestowane w połączeniu z matrycami i złączami zgodnie z normami UL467 i UL486A/B

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Materiał przewodnika	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga jednostki
------------------	----------	----------------------	---------	-----------	----------	----------------

TB-12U1000-PX	Stal, Plastic	Miedź	431mm	304 mm	76.2 mm	7.21 kg
---------------	---------------	-------	-------	--------	---------	---------

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE