


PDBS Poliamid pleciony rękaw



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

Expandable cabling sleeves for many applications

Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires

Packed in easy dispense boxes

SPECYFIKACJE

Gęstość:	1.14 kg/m ³
Materiał:	Poliamid
Klasyfikacja palności:	UL® 94V-2
Temperatura robocza:	-40 to 120 °C

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Średnica	Długość	Masa urządzenia
PDBS5B	554730	Czarny	5 mm	100m	0 kg

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Średnica	Długość	Masa urządzenia
PDBS5G	554430	Szary	5 mm	100m	0 kg
PDBS10B	554760	Czarny	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS10G	554460	Szary	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS12B	554770	Czarny	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS12G	554470	Szary	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS8B	554750	Czarny	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS8G	554450	Szary	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS20B	554810	Czarny	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS20G	554510	Szary	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS16B	554790	Czarny	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS16G	554490	Szary	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS30B	554830	Czarny	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS30G	554530	Szary	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS40B	554850	Czarny	40 mm	50m	0.04 kg
PDBS40G	554550	Szary	40 mm	50m	0.04 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Ciężar jednostkowy podano dla długości 1 metra (3,28').

Coverage Efficiency						
Part Number	Diameter					
	Nom	Coverage	Min	Coverage	Max	Coverage
PDBS5x	5 mm	97%	4 mm	100%	8 mm	90%
PDBS8x	8 mm	94%	6 mm	100%	10 mm	91%
PDBS10x	10 mm	95%	8 mm	100%	14 mm	94%
PDBS12x	12 mm	96%	10 mm	100%	16 mm	94%
PDBS16x	16 mm	96%	14 mm	100%	18 mm	98%
PDBS20x	20 mm	95%	16 mm	100%	25 mm	99%
PDBS30x	30 mm	90%	20 mm	100%	35 mm	92%
PDBS40x	40 mm	90%	30 mm	100%	45 mm	94%

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE