

Perforowany profil symetryczny PDR



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Zgodność z normami EN 60715 i 50022 oraz DIN 46277

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)	Grubość (T)	A.
PDR5-2M	557750	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm
PDR7-2M	557850	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)	Grubość (T)	A.
PDR7-2M-5-2	557855	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm
PDR7-3M	557860	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm
PDR15-2M	557950	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm
PDR15-3M	557960	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.	C.	D.	Waga jednostki
PDR5-2M	557750	7.8 mm	12.2 mm	4.2 mm	0.28 kg
PDR7-2M	557850	7 mm	18 mm	6.2 mm	0.62 kg
PDR7-2M-5-2	557855	11 mm	25 mm	5.2 mm	0.62 kg
PDR7-3M	557860	7 mm	18 mm	6.2 mm	0.92 kg
PDR15-2M	557950	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.2 kg
PDR15-3M	557960	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.81 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE