


Wzmocniony kompaktowy wspornik szyny zbiorczej z obwodem neutralnym



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Szybki i prosty montaż

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels

Mechanically reinforced

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

SPECYFIKACJE

Szerokość szyny zbiorczej:	50 - 80 mm
Maks. Napięcie robocze, IEC (UI):	1000;1500
Stopień palności:	UL® 94V-0
Temperatura pracy:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Typowa ocena natężenia prądu aplikacji	Zgodność z	Grubość szyny zbiorczej	Szyny zbiorcze na fazę
RCBS1-6TN	552050	Aluminum, Poliamid wzmocniony włóknem szklanym	500 - 1200 A	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	6.35 mm	1
RCBS1-10TN	552070	Aluminum, Poliamid wzmocniony włóknem szklanym	500 - 1600 A	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	10 mm	1


Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	A.	B.	C.	D.
RCBS1-6TN	552050	338 - 390 mm	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm
RCBS1-10TN	552070	338 - 390 mm	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	X
RCBS1-6TN	552050	6.5 x 23 mm
RCBS1-10TN	552070	6.5 x 23 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE