

Wzmocnione wsparcie nVent ERIFLEX Flexibar



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwa instalacja

Zgodność z normą RoHS

Supports up to eight conductors in parallel

Ensures correct spacing for optimum cooling

Spacers are halogen free

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Szerokość przewodu	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
RFS80-100	553380	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301), Polyamide	80 - 100 mm	40mm	210 mm	225 mm
RFS40-63	553370	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301), Polyamide	40 - 63 mm	40mm	210 mm	175 mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Rozmiar gwintu (TS)	A.	B.	C.
RFS80-100	553380	9 mm	M10	200 mm	170 mm	140 mm
RFS40-63	553370	9 mm	M8	150 mm	120 mm	90 mm


Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki	Certyfikaty
RFS80-100	553380	1.43 kg	RoHS
RFS40-63	553370	0.93 kg	CE, ERIFLEX IFBS, RoHS

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE