

RRCB Round Braid in Coil, Plain Copper



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

SPECYFIKACJE

Materiał: Miedź

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Prąd nominalny	Przekrój	Liczba przewodów	Średnica drutu	Długość
RRCB15-25	557440	150A	25mm ²	1416	0.15mm	25m
RRCB15-75	557470	300A	75mm ²	4236	0.15mm	25m
RRCB15-10	557420	75A	10mm ²	560	0.15mm	25m
RRCB15-30	557450	180A	30mm ²	1680	0.15mm	25m

Numer katalogowy	Numer artykułu	Prąd nominalny	Przekrój	Liczba przewodów	Średnica drutu	Długość
RRCB15-16	557430	120A	16mm ²	900	0.15mm	25m
RRCB15-50	557460	250A	50mm ²	2820	0.15mm	25m
RRCB15-6	557400	45A	6mm ²	352	0.15mm	25m

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica	Masa urządzenia
RRCB15-25	557440	8 mm	0.25 kg
RRCB15-75	557470	14 mm	0.75 kg
RRCB15-10	557420	5 mm	0.1 kg
RRCB15-30	557450	9 mm	0.3 kg
RRCB15-16	557430	6 mm	0.16 kg
RRCB15-50	557460	11 mm	0.5 kg
RRCB15-6	557400	4 mm	0.06 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Unit weight is per meter (3.28').

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE