


RTCBI izolowany okrągły plecionka w cewce, cynowana miedź



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Cynkowanie wykończenie zapewnia wygląd zniechęcający do kradzieży

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

SPECYFIKACJE

Zakończ: Cynowany

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Prąd znamionowy	Przekrój poprzeczny	Liczba przewodów	Średnica drutu
RTCBI15-10	503400	Copper, Polichlorek winylu	75A	10mm ²	560	0.15mm
RTCBI15-16	503410	Copper, Polichlorek winylu	120A	16mm ²	900	0.15mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Prąd znamionowy	Przekrój poprzeczny	Liczba przewodów	Średnica drutu
RTCBI15-25	503420	Copper, Polichlorek winylu	150A	25mm ²	1416	0.15mm
RTCBI15-30	503430	Copper, Polichlorek winylu	180A	30mm ²	1680	0.15mm
RTCBI15-50	503440	Copper, Polichlorek winylu	250A	50mm ²	2820	0.15mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość	Średnica	Waga jednostki
RTCBI15-10	503400	25m	7 mm	0.12 kg
RTCBI15-16	503410	25m	8 mm	0.18 kg
RTCBI15-25	503420	25m	9.5 mm	0.25 kg
RTCBI15-30	503430	25m	10 mm	0.35 kg
RTCBI15-50	503440	25m	12.5 mm	0.58 kg

Grubość izolacji: 1 mm
Napięcie izolacji: 450V
Stopień palności: UL® 94V-0
Temperatura: 70 °C Max

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Ciężar jednostkowy podano dla długości 1 metra (3,28').

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.