

Cynowane aluminium uziemienie i neutralna szyna zbiorcza



Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwy i prosty montaż

Zgodność z normą RoHS

Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Tin plating is corrosion resistant

Rigid bar

Can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Zakończ:	Cynowany
Szczegóły certyfikacji:	UL® 467

Numer katalogowy	EB2AL	EB4AL	EB6AL	EB12AL	EB10AL	EB20AL
Numer artykułu	568710	568711	568712	568714	568713	568715
Liczba połączeń	2	4	6	12	10	20
Ilość otworów	3	6	8	14	12	22
Rozmiar przewodu, IEC	2.5 - 16 mm ² Stranded	2.5 - 16 mm ² Stranded	2.5 - 16 mm ² Stranded	2.5 - 16 mm ² Stranded	2.5 - 16 mm ² Stranded	2.5 - 16 mm ² Stranded
Rozmiar przewodu, UL	#14 - #4 Stranded	#14 - #4 Stranded	#14 - #4 Stranded	#14 - #4 Stranded	#14 - #4 Stranded	#14 - #4 Stranded
Maks. Bieżąca wartość znamionowa	85A	85A	85A	85A	85A	85A
Wysokość (H)	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm
Szerokość (W)	24.1 mm	47.8 mm	65 mm	112.5 mm	96.8 mm	176 mm
Głębokość (D)	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm
Waga jednostki	0 kg	0.01 kg	0.02 kg	0.03 kg	0.03 kg	0.05 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE