

TTCE Tubular Braid in Coil, Tinned Copper



The primary use of tubular braid is to provide sensitive cables with an EMC/EMI screen to shield them against electromagnetic, electrostatic and radio frequency interference. Optimum screening performance is obtained using copper wire braid that can also be used for earth continuity purposes.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

For screening connecting cables between equipment used in an electromagnetically disturbed environment

Supplied with draw wire

SPECYFIKACJE

Materiał: Miedź
Wykończenie: Cynowany

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Prąd nominalny	Przekrój	Liczba przewodów	Średnica drutu	Długość
TTCE10	510130	43A	5.7mm ²	320	0.15mm	50m
TTCE15	510140	90A	12mm ²	334	0.15mm	50m
TTCE20	510150	122A	20.4mm ²	288	0.3mm	50m

Numer katalogowy	Numer artykułu	Prąd nominalny	Przekrój	Liczba przewodów	Średnica drutu	Długość
TTCE25	510160	163A	27.1mm ²	384	0.3mm	25m
TTCE3	510100	13A	1.7mm ²	96	0.15mm	50m
TTCE30	510170	185A	33.9mm ²	480	0.3mm	25m
TTCE35	510180	244A	40.7mm ²	576	0.3mm	25m
TTCE5	510110	19A	2.5mm ²	144	0.15mm	50m
TTCE8	510120	37A	4.5mm ²	252	0.15mm	50m

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia
TTCE10	510130	0.05 kg
TTCE15	510140	0.12 kg
TTCE20	510150	0.19 kg
TTCE25	510160	0.27 kg
TTCE3	510100	0.02 kg
TTCE30	510170	0.32 kg
TTCE35	510180	0.38 kg
TTCE5	510110	0.03 kg
TTCE8	510120	0.05 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Unit weight is per meter (3.28').

Coverage Efficiency				
Part Number	Diameter			
	Nom	Coverage	Max	Coverage
TTCE3	3 mm	100%	6 mm	90%
TTCE5	5 mm	99%	10 mm	92%
TTCE8	8 mm	99%	16 mm	95%
TTCE8HL	8 mm	99%	16 mm	95%
TTCE10	10 mm	100%	20 mm	92%
TTCE15	15 mm	100%	25 mm	94%
TTCE20	20 mm	99%	40 mm	87%
TTCE25	25 mm	99%	50 mm	92%
TTCE30	30 mm	100%	60 mm	90%
TTCE35	35 mm	100%	70 mm	94%

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE