


Uniwersalny wspornik szyny zbiorczej z obwodem neutralnym, wysoka obciążalność



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Szybki i prosty montaż

Universal fixing system

Extremely robust construction

Screws are made from non-magnetic stainless steel

Halogen free insulators

SPECYFIKACJE

Maks. Napięcie robocze, IEC (UI):	1000;1500
Stopień palności:	UL® 94V-0
Temperatura pracy:	-40 to 130 °C

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zgodność z	Typowa ocena natężenia prądu aplikacji	Szyny zbiorcze na fazę	Szerokość szyny zbiorczej
------------------	----------------	----------	------------	--	------------------------	---------------------------

UBS2-10TN-160	561870	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	5700 A	1 - 2	160 mm
UBS2-10TN-200	561880	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	5700 A	1 - 2	200 mm
UBS3-10TN-160	561540	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	6200 A	1 - 3	160 mm
UBS1-10TN-160	561500	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1	160 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość szyny zbiorczej	Szerokość (W)	A.
UBS2-10TN-160	561870	10 mm	480 mm	110 mm
UBS2-10TN-200	561880	10 mm	480 mm	110 mm
UBS3-10TN-160	561540	10 mm	480 mm	110 mm
UBS1-10TN-160	561500	10 mm	300 mm	70 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.