

Złącze gwintowane szyny zbiorczej XM5



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Connects cable to threaded busbar

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar gwintu	Grubość szyny zbiorczej	Szerokość szyny zbiorczej	Rozmiar przewodu
XM5	550250	Miedź	M5	4 mm	12 mm	Mm ² Stranded - 6 mm ² Stranded

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki
XM5	550250	0.01 kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE