

19-calowy moduł dystrybucji zasilania, HPDS



Łatwa w montażu listwa z kilkoma gniazdami zasilania stosowana w sytuacjach, w których wymagane jest podłączenie zewnętrznych urządzeń. Do profili 19".

FUNKCJE

Opis: Z lub bez włącznika. W zestawie kabel 2 m z wtykiem kątowym. Wsporniki montażowe 19" można obrócić o 90°. Gniazda ustawione pod kątem 35°.

Materiał: Wytłoczka aluminiowa, anodyzowana. Gniazda z poliamidu 6.6, RAL 7035. Niklowane styki uziemienia.

Kabel z wtykiem kątowym: 2 m × 1.5 mm², Schuko.

Moc znamionowa: 16 A/3600 W.

Uziemienie: Podwójne uziemienie.

Dostawa: 1 kompletny moduł PDU z kablem zasilania, wspornikami montażowymi 19" oraz zestawem mocowania.

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Kolor:	Jasnoszary
Zabezpieczenie przed przepięciem:	Nie
Zakończ:	Malowany proszkowo
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Włącznik/wyłącznik w zestawie	Ilość gniazda	Typ gniazda
HPDS119009	60mm	485mm	28mm	Nie	9	SCHUKO 250 V / 16 A.
HPDS119108	60mm	430mm	28mm	Tak	8	SCHUKO 250 V / 16 A.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

HPDS 119009 (jednostki wysokości); 119009 (do obudów 19"); 119009 (0=bez Przełącznika, 1=Przełącznik, 2=zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem); 119009 (liczba gniazd). Uwaga: W Wielkiej Brytanii dostarczane są gniazda brytyjskie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE