

Płyty dławikowe adaptera obudowy ścienne, AFA

Płyta dławikowa umożliwia montaż dławików FL21, zwykle stosowanych w Skandynawii.



FUNKCJE

Opis: Przystosowuje płyty dławikowe do otworów dławikowych w stalowych obudowach naściennych.

Materiał: Stal miękka 1,4 mm.

Wykończenie: RAL 7035. Powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

SPECYFIKACJE

Grubość:	1.4mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Malowany proszkowo
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba otworów FL	Typ płyty przepustów	Szerokość otworów płyty przepustów
AFA01R5	2mm	242mm	128mm	1	1, FL13	210mm
AFA04R5	2mm	542mm	128mm	2	4, FL21	510mm
AFA03R5	2mm	442mm	128mm	1	3, FL21	410mm
AFA02R5	2mm	342mm	128mm	1	2, FL21	310mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.