


Uniwersalny zacisk przewodowy ze zintegrowaną sprężyną mocującą śrubą zaciskową i otwartą przestrzenią zacisków, WO60

Zaciski przyłączeniowe do kabli do 300 mm².



FUNKCJE

Opis: Zacisk śrubowy do przewodów okrągłych, do 300 mm². Przewód może zachodzić na siebie. Wartości przekroju znamionowego oraz momentu dociskowego podane są na zacisku.

Napięcie znamionowe: 690 V.

Zatwierdzenia: UL.

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Szybka wysyłka
01135	26mm	28mm	72mm	Stal miękka	Platerowane	Nie
01318	43mm	38mm	92mm	Stal miękka	Platerowane	Nie
01760	43mm	40mm	96mm	Stal miękka	Platerowane	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE