


Adapter szynowy 32A z kablami i szyną montażową WO60



Adapter do szyn z jedną szyną montażową, fabrycznie wyposażony w kable 6 mm².

NORMY BRANŻOWE

UL

CSA

GL

FUNKCJE

Opis: Adapter do szyn 32 A. Z regulowanymi szynami montażowymi. Z kablami 6 mm².

Napięcie znamionowe: 690 V.

Prąd znamionowy: 32 A.

Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 1.5 W.

Bieguny: 3 polowe.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuki.

Zatwierdzenia: CSA, UL, GL.

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Zakończ	Kolor
32441	200mm	54mm	63mm	Plastik, Stal miękka	Posyty	Czarny, Jasnoszary
32443	200mm	63mm	63mm	Plastik, Stal miękka	Posyty	Czarny, Jasnoszary
32446	200mm	81mm	63mm	Plastik, Stal miękka	Posyty	Czarny, Jasnoszary

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE